


Centrální rozvaděč

ZDO6H05DMSS0005H15

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC020

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

12

Výstupy


Elektrické provedení

PNP




Centrální rozvaděč

ZDO6H05DMSS0005H15

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-15...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Počet portů centrálního rozvaděče		6
Typ konektoru		M12
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	12 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektrické připojení - slot		
konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm		
		

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá