


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGF030MSS0005H03



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 50 AC / < 60 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-25...90
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)	cULus: ...80
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost [g]	111,5
Rozměry [mm]	10 x 10 x 36
Materiály	pouzdro: TPU oranžová
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGF030MSS0005H03

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm



Připojení

1	BN
3	BU
4	BK

Barvy vodičů :

BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá