


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-M4/2,5M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

85

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

85

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M4

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

15

Boy [mm]

2500

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

10

Malzemeler

Adaptör: PPE

Fiber malzemesi

Cam

E20284



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-M4/2,5M

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet