


## Soketli bağlantı kablosu

ADOAH050VAS0002E05



## Uygulama

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Uygulama   | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için                         |
| Silikonsuz | evet                                                                        |

## Elektriksel özellikleri

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 60 AC/DC |
| Koruma sınıfı               | II         |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4          |

## Çalışma Koşulları

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                                       | -25...100                   |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]                             | 5...100                     |
| Depolama sıcaklığı [°C]                                      | -25...55                    |
| Depo nemi [%]                                                | 10...100                    |
| Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Koruma                                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Ağırlık [g]                          | 538                             |
| Kalıp-gövde malzemesi                | PVC                             |
| Somun malzemesi                      | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
| Conta malzemesi                      | EPDM                            |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                            |

# EVT603



## Soketli bağlantı kablosu

ADOAH050VAS0002E05

|                                      |                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı | min. 10 x kablo çapı                                                                 |
|                                      | İlerleme hızı                          | Maks. 5 m/s <sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s |
|                                      | Bükülme sayısı                         | > 1 Mio.                                                                             |
|                                      | Burulma zorlaması                      | ± 180 °/m                                                                            |

### Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC, turuncu; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



### Bağlantı

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |                  |
|------|------------------|
| BK = | Kablo renkleri : |
| BN = | siyah            |
| BU = | kahve rengi      |
| GY = | mavi             |
| WH = | gri              |
|      | beyaz            |