


E12503

帶插座連接電纜

ADOGH120ZDS0010H12



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC/DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	1.5
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	626
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
注釋		
包裝單位	1 件數	

E12503



帶插座連接電纜


ADOGH120ZDS0010H12

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 6.6 mm; 12 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



連接

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
GY/PK =	灰色/粉紅色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色
RD/BU =	紅色/藍色