

EVC274



連接電纜

VDOGF040MSS0005H03STGF030MSS



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
注意環境溫度		cULus: ...80
環境溫度變化	[°C]	-25...90
注意環境溫度（ 移動的 ）		cULus: ...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	118.7
材質	外殼：TPU 橘黃色；密封圈：FKM	
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

EVC274



連接電纜

VDOGF040MSS0005H03STGF030MSS

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm

