


EVC346

帶插頭連接電纜

ASTGF040MSS0002H04



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
注意環境溫度		cULus: ...80 °C
環境溫度變化	[°C]	-25...90
注意環境溫度（移動的）		cULus: ...80 °C
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	92
尺寸	[mm]	10 x 10 x 36
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

EVC346



帶插頭連接電纜

ASTGF040MSS0002H04

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 3.7 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色