




| 應用              |      |                       |
|-----------------|------|-----------------------|
| 特殊的性能           |      | 無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性      |
| 無矽樹脂            |      | 是                     |
| 電氣數據            |      |                       |
| 工作電壓            | [V]  | < 250 AC / < 300 DC   |
| 防護等級            |      | II                    |
| 當前負載總數最大值       | [A]  | 4                     |
| 工作條件            |      |                       |
| 環境溫度            | [°C] | -25...70              |
| 環境溫度變化          | [°C] | 5...70                |
| 存儲溫度            | [°C] | -25...55              |
| 儲存濕度            | [%]  | 10...100              |
| 符合所述等級的其它儲存氣候條件 |      | 1K22/ DIN 60721-3-1   |
| 外殼防護等級          |      | IP 65; IP 67          |
| 機械技術數據          |      |                       |
| 重量              | [g]  | 181.3                 |
| 尺寸              | [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5    |
| 材質              |      | 外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM |
| 滾花螺母的材料         |      | 黃銅, 鍍鎳的               |
| 牽引鏈適用性          |      | 是                     |

# EVS024



## 帶插座連接電纜

ADOAH040ZDB0005E04

|        |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 彎曲週期         | > 5 Mio.                                        |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                                       |

### 注釋


|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

### 電氣連接


電纜: 5 m, PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0.15 mm )

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 連接



|      |    |
|------|----|
| BK = | 黑色 |
| BN = | 棕色 |
| BU = | 藍色 |
| WH = | 白色 |