

EVW075

帶插座連接電纜

ADOGH050SCS0015T05



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用		焊接應用
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 AC/DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
注意環境溫度		cULus: ...75
環境溫度變化	[°C]	-25...90
注意環境溫度（移動的）		cULus: ...75
存儲溫度	[°C]	-25...55
儲存濕度	[%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件		1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	605.5
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
材質		外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料		黃銅, 防黏性的
牽引鏈適用性		是

EVW075



帶插座連接電纜

ADOGH050SCS0015T05

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 2 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 15 m, PUR, 無滷素, 灰色, Ø 5.1 mm; 無輻射(可重複利用); 抗焊渣; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 防黏性的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY


	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色

EVW075

帶插座連接電纜
ADOGH050SCS0015T05



圖表



降額 $I_{max} \cdot 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X 環境溫度 [°C]

Y 電流 [A]