

溫度感測器n點ISO校準證書

ISO-Kalibrierung Temp. N-Pkt

Werkskalibrierschein
 Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: PT1000

transmitter type: PT1000

Serien-Nr.: 11111111

serial no.: 11111111

Messbereich: -20...150 °C

temperature range: -20...150 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ±0.1 °C

accuracy: ±0.1 °C

Kalibrierdatum: 11.11.2012

date of calibration: 11.11.2012

Auftragsnummer: 111111

job no.: 111111

Referenzgerät: PT1000

reference unit: PT1000

Prüfnorm, Temperatur: DIN EN 60751

testing device, temperature: DIN EN 60751

Serien-Nr.: 111111

serial no.: 111111

PTB-Zertifikat: PTB 111111

PTB certificate: PTB 111111

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C



Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Qualität in Abstimmung mit dem internationalen Temperaturnormen auf Basis der ITS-90.
 The calibration was performed at the specified temperature with a "Black Radiation" with a reference element
 of the highest quality in accordance with the international temperature standards on the basis of the ITS-90.

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für Messungen bei der angegebenen Temperatur gültig und gelten für
 Kalibrierungen, die nach der Kalibrierung durchgeführt werden. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgemessenen Festwertgrad von 100 %.
 The specified accuracy is only valid for measurements at the specified temperature and only for
 calibrations performed after the calibration. The measured values refer to a fixed point of 100 %.

Die gemessenen Werte sind nur für die Messungen der Messumformer und die mit dieser verbundenen Messumformer
 gültig. Kalibrierung und auf nationale Standards rückführbar ist.
 The measured values are only valid for the measurements of the transmitters and the with this connected transmitters.
 Calibration and traceability to national standards.

Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 This certificate was automatically generated and is valid without signature.

ifm electronic

Industriestraße 10000

42699 Solingen

Germany

Phone: +49 (0)2125 1000-1

ifm electronic

Industriestraße 10000

42699 Solingen

Germany

Phone: +49 (0)2125 1000-1

機械技術數據

重量

[g]

19.171

注釋

注釋

ISO校準證書未被EA MLA(多邊互認協議)認可, 因此不被視為具備可追溯性。

校準證書須與相應的感測器一起訂購。

相應的感測器與校準證書一起供貨。

校準證書為兩種語言(德語/英語)。

如果感測器乾淨無損地返回, 後續訂單才可能。

在因特網技術資料裏, 示例證書存儲在選項“下載”中。

根據客戶需求, 最多可選擇4個測量點

溫度範圍 -20°C...150°C