E33222

Prozessadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



EC 1935/2004 **EHEDG** Tested FDA

Einsatzbereich		
Druckfestigkeit	[bar]	25
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	472,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss		G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Abdichtung		Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866		H4
Zubehör		
Lieferumfang		O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional		O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
		Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück