E80379

RFID-Tag

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



Elektrische Daten		
Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
Speichergröße	[bit]	896
Speichertyp		EEPROM
Chiptyp		ICODE SLIX
Anzahl der Blöcke		28
Blockgröße	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
RFID-Standard		ISO 15693
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		100000
Zulassungen / Prüfungen		
Funkzulassung		ISO 15693
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	939,8
Montageart		Montage auf Nichtmetall; (selbstklebend)
Abmessungen	[mm]	50 x 80 x 0,1
Werkstoffe		PP; Kleber: HL2
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		500 Stück

E80379

RFID-Tag

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

Weitere Daten

Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	250