EVF133

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032VAS0025P03



Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung	
Applikation		Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie	
Silikonfrei		ja	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	10...36 DC; (cULus: 10...30 DC)	
Schutzklasse		III	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3	
Ausgänge			
Elektrische Ausführung		PNP	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	5...80	
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Zulassungen / Prüfungen			
UL-Zulassung		Spannungsversorgung	Class 2
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	696,8	
Abmessungen	[mm]	19 x 10 x 25,5	
Werkstoffe		Gehäuse: PP schwarz transparent; Dichtung: EPDM	
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Schleppketteneignung		ja	

EVF133

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032VAS0025P03

Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 1 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 25 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm



Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau