EVC813

Connettore a cablare

SSTAH040MSSFKPG



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento	[%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	33,6
Materiale corpo		PA 6.6
Materiale dado		ottone, nichelato
Materiale guarnizione		FKM
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

EVC813

Connettore a cablare

SSTAH040MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: 0,25...1 mm²; Rivestimento cavo: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Rispettare il valore massimo della controparte!

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
WH =	bianco
BU =	blu
BK =	nero
	Colori secondo DIN EN 60947-5-2