DF2101

Einspeisemodul für elektronische Sicherung

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



1 Beschriftungsfeld
2 Status LED
3 Push-In Klemmen IO-Link
4 Push-In Klemme 0 V
5 Push-In Klemme 24 V DC

Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	nach SELV/PELV	
Nennspannung DC	[V]	24	
Eingangsspannung DC	[V]	19,2...30	
Schutzklasse		III	
Verpolungsschutz		ja	
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 24 V DC)	[ms]	10	
Eingangsstrom (Nennspannung 24 V DC)	[A]	40	
Ruhestrom	[mA]	10	
Schnittstellen			
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link	
Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
SIO-Mode		nein	
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	20	
Unterstützte DeviceIDs		**Betriebsart**	**DeviceID**
		default	892
Hinweis		Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60	
Lagertemperatur	[°C]	-40...70	
Schutzart		IP 20; (frontseitig)	

DF2101

Einspeisemodul für elektronische Sicherung

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Verschmutzungsgrad		2	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61000-6-3	Störemission
		EN 61000-6-2	Störfestigkeit
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	73	
Abmessungen	[mm]	80 x 12,5 x 98	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Status	1 x LED, rot / grün / orange
Elektrischer Anschluss			

Push-In Klemmen:

Kontakthebel/-leiste:

Anschluss