E11841

Konfektionierbare Buchse

SDOGH040PLSFKSK



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	12,1
Abmessungen	[mm]	16 x 16 x 51
Werkstoffe		PA 6.6
Werkstoff Griffkörper		PA 6.6
Werkstoff Überwurfmutter		PA 6.6
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,34 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,5...6 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: PA 6.6



E11841

Konfektionierbare Buchse

SDOGH040PLSFKSK

Anschluss