E12315

Abschlusswiderstand für PROFIBUS-DP

ProfiBus Terminat. Resistor



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	9,9
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E12315

Abschlusswiderstand für PROFIBUS-DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: B; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm

Anschluss