E20124

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/2M



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	300
OKF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	32
OOF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	160
OUF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	32
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	87,5
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M6

E20124

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/2M

Tastkopflänge	[mm]	35
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl
		Zahnscheiben: 2
		Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück