KT5112

Kapazitiver Leuchttaster

KTMDF-KGRBPKG/US



Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Abmessungen	[mm]	Ø 29 / L = 31
Einsatzbereich		
Arbeitsprinzip		dynamisch
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	12...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	30
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	500
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200
Kurzschlussschutz		ja
Überlastfest		ja
Dauer Ausgangssignal	[ms]	300
Reaktionszeiten		
Reaktionszeit	[ms]	35
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig)

KT5112

Kapazitiver Leuchttaster

KTMDF-KGRBPKG/US

Zulassungen / Prüfungen			
EMV		IEC 61000-4	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	55	
Abmessungen	[mm]	Ø 29 / L = 31	
Werkstoffe		PA 6.6-GF30 schwarz; Betätigungsfläche: PA Grilamid TR 90UV	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, rot
		Funktion	1 x LED, grün ansteuerbar
Zubehör			
Lieferumfang		Befestigungsmuttern: 1	
		Dichtring: 1	
Zubehör optional		Symbolscheibe	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss - Stecker

Kabel: 0,3 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss