DR2505

Boîtier de contrôle pour le contrôle de sens de rotation et de vitesse de rotation

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC



1 Affichage OLED
2 boutons de programmation
3 LED

Caractéristiques du produit		
Boîtier		montage sur rail
Dimensions	[mm]	78 x 45 x 124,7
Application		
Application		Systéme d'évaluation d'impulsions avec µP pour la surveillance de sens de rotation, indication séparée de "gauche" et de "droite"
Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	110...240
Tension nominale DC	[V]	27
Tolérance tension nominale	[%]	< 10
Tolérance tension nominale 2	[%]	20...10
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Puissance absorbée	[W]	3
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties relais: 2
Sorties		
Nombre des sorties relais		2
Pouvoir de coupure		6 A (250 V AC); B300, R300
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...60
Température de stockage	[°C]	-40...85
Humidité relative de l'air max.	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Indice de protection		IP 50
Protection bornes		IP 20

DR2505

Boîtier de contrôle pour le contrôle de sens de rotation et de vitesse de rotation

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

Tests / homologations		
CEM	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Données mécaniques		
Poids	[g]	379,5
Boîtier		montage sur rail
Dimensions	[mm]	78 x 45 x 124,7
Matières		plastique

Afficheurs / éléments de service		
Indication		Affichage OLED, 128 x 64 pixels luminescent
	état de commutation	LED, vert

Remarques	
Remarques	catégorie de surtension II; degré de pollution 2

Raccordement électrique

bornes à chambres jumelées: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC Tension d'alimentation (L-)
2	DC Tension d'alimentation (L+)
3	alimentation en courant Sorties transistor (L+)
4	entrée du signal 1 pnp
5	DC Alimentation des capteurs (L+)
6	DC Alimentation des capteurs (L-)
7	AC Tension d'alimentation (L)
8	AC Tension d'alimentation (N)
9	non utilisé
10	entrée du signal 1 npn
11	entrée du signal 2 pnp
12	entrée du signal 2 npn
13	relais 1 contact commun
14	relais 1 contact NO
15	relais 1 contact NF
16	Sortie transistor 1 pnp
17	reset 1 pnp
18	reset 2 pnp
19	relais 2 contact commun
20	relais 2 contact NO
21	relais 2 contact NF
22	non utilisé
23	non utilisé
24	Sortie transistor 2 pnp