E11311

Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0010H08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	618,1
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11311

Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0010H08

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

Raccordement



couleurs selon DIN EN 60947-5-2	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
PK =	rose
OG =	orange
VT =	violet
WH =	blanc