DF1220

Modul de protectie al circuitului pentru o alimentare neintrerupta

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A



1 Câmp inscripționare
2 Butoane pornire / oprire / resetare LED pentru status 2
3 Butoane pornire / oprire / resetare LED pentru status 1
4 Cleme Push-In Iesiri 1/2

Aplicatie		
Montaj		sina TH35; conform cu EN 60715
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	conform SELV/PELV
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Tensiune de intrare DC	[V]	19,2...30
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 24 V DC)	[ms]	10
Curent de circuit inchis	[mA]	12
Numar de canale		2
Curent nominal	[A]	1...10
Curent nominal (element de siguranta la cadere)	[A]	10
Iesiri		
Total capacitate sarcina	[mF]	20
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...70
Protectie		IP 20; (frontal)
Grad de contaminare		2

DF1220

Modul de protectie al circuitului pentru o alimentare neintrerupta

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-3	Emisie perturbatoare
	EN 61000-6-2	Imunitate la zgomot

Date mecanice

Greutate	[g]	73,5
Dimensiuni	[mm]	80 x 12,5 x 98

Afisaj / elemente de operare

Display	status	2 x LED, rosu / verde / portocaliu
Elemente de operare	2 x	buton

Conectare electrică

Cleme Push-In:

parghie de contact/banda:

Racord



diagrame si grafice

Caracteristica de iesire



caracteristicile timp-curent