E20496

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20421

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		recto
Longitud total	[mm]	4000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposición de fibra		◉
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.