E20648

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Aplicación		Radio de flexión reducido
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	60
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	70
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	550
OO50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	300
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	49,5
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M6

E20648

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Longitud del cabezal de detección	[mm]	35
Longitud total	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	9
Disposición de fibra		◉
Diámetro de la bobina	[mm]	2 x 16 x 0,25
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PE
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable
		arandelas dentadas: 2
Accesorios (opcionales)		Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.