MK5020

Detector para cilindros con ranura en T

MKN3000-BPKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: MK5100

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Superficie activa

CE

Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	6,7 x 30 x 6
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	2
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Sensibilidad de reacción	[mT]	3
Velocidad de desplazamiento	[m/s]	< 5
Precisión / variaciones		
Histéresis	[mm]	1,5

MK5020

Detector para cilindros con ranura en T

MKN3000-BPKG

Repetibilidad	[mm]	0,2	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75	
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
Resistencia a choques y vibraciones		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Datos mecánicos			
Superficie activa		delante	
Tipo de cilindro		cilindros con ranura en T	
Dimensiones	[mm]	6,7 x 30 x 6	
Materiales		plástico	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			

Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro