OL0011

Sistema de reflexión directa

OLT-FKOA/SL/LS-500

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OL0005

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Botón pulsador

Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	20...250 AC/DC
Potencia absorbida máx.	[VA]	4
Clase de protección		I
Resistente a inversiones de polaridad		no
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	880
Vida útil típ.	[h]	100000
Temperatura de referencia para vida útil	[°C]	25
Salidas		
Alimentación		relé
Función de salida		modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Poder de corte		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W

OL0011

Sistema de reflexión directa

OLT-FKOA/SL/LS-500

Frecuencia de conmutación AC	[Hz]	10	
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	10	
Protección contra cortocircuitos		no	
Resistente a sobrecargas		no	
Rango de detección			
Alcance	[mm]	1...1000; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión)	
Alcance ajustable		sí	
Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	250	
Dimensiones del punto luminoso aplicables para		con el alcance máximo	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	clase B
Datos mecánicos			
Peso	[g]	0,207	
Carcasa		rectangular	
Materiales		PA; PBT	
Material de la lente		PMMA	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
		Disponibilidad	1 x LED, verde
		función	1 x LED, rojo
Notas			
Notas		Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.	
Cantidad por pack		1 unid.	

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 7/8"; codificación: A

OL0011

Sistema de reflexión directa

OLT-FKOA/SL/LS-500

Conexión



Nota : fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1 ≤ 5 A de acción rápida