AC1208

AS-Interface Stromversorgung

PowerSupply 230VAC 8A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC1258
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Elektrische Daten		
Nennspannung AC	[V]	110 / 230; (umschaltbar)
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	88...132 / 184...264
Ausgangsspannung DC	[V]	29,5...31,6
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	30
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	8
Anzahl Ausgangsstromkreise		1
Max. Restwelligkeit	[mV]	50
Externe Eingangsabsicherung		> 10 A
Sicherung	[A]	8; (nicht zugänglich)
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Integrierte Datenentkopplung		ja

Ausgänge		
Kurzschlussschutz		ja
Überlastfest		ja
Parallelschaltung von Ausgängen möglich		nein

AC1208

AS-Interface Stromversorgung

PowerSupply 230VAC 8A

Serienschaltung von Ausgängen möglich		nein	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	10...60	
Schutzart		IP 20	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 60950/A2 1993	
		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
Mechanische Daten			
Werkstoffe		Aluminium	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Funktion	LED, grün
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			

Anschlussklemmen: ...2.5 mm²

Anschluss