AC1305

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC1365
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.





1 Display

Einsatzbereich		
Applikation		Dezentrale Steuerung; PROFIBUS DP-Gateway
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Isolationsfestigkeit	[V]	500
Stromaufnahme	[mA]	< 500
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	10
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	10
Anzahl AS-i Master		1
Potentialtrennung		ja
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		RS232; PROFIBUS

AC1305

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Übertragungsstandard		EN 50170
Übertragungsrate		12 MBaud
Protokoll		Profibus DP
Verwendungstyp		Datenübertragung
Hinweis zu Schnittstellen		Diagnosefunktion
RS232		
Anzahl der RS232 Schnittstellen		1
Übertragungsrate		9600...115200 Baud
Steckertyp		RJ11
Verwendungstyp		Programmierung
Hinweis zu Schnittstellen		galvanisch getrennt
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95
Schutzart		IP 20
AS-i Kennwerte		
AS-i Version		2.1
AS-i Master Profil		M3
AS-i Zertifikat		61103
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	544,4
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Werkstoffe		Aluminium; Stahlblech verzinkt
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	2 x LED, rot
		2 x LED, grün
		2 x LED, gelb
		Vollgrafik-LCD-Display
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

AC1305

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

Elektrischer Anschluss

Anschluss