AC1306

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

ControllerE 2Mstr DP RS232

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC1366
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.





1 Display

Einsatzbereich		
Applikation		Dezentrale Steuerung; PROFIBUS DP-Gateway
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Isolationsfestigkeit	[V]	500
Stromaufnahme	[mA]	< 500
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	10
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	10
Anzahl AS-i Master		2
Potentialtrennung		ja
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		RS232; PROFIBUS

AC1306

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

ControllerE 2Mstr DP RS232

PROFIBUS			
Übertragungsstandard			EN 50170
Übertragungsrate			12 MBaud
Protokoll			Profibus DP
Verwendungstyp			Datenübertragung
Hinweis zu Schnittstellen			Diagnosefunktion
RS232			
Anzahl der RS232 Schnittstellen			1
Übertragungsrate			9600...115200 Baud
Steckertyp			RJ11
Verwendungstyp			Programmierung
Hinweis zu Schnittstellen			galvanisch getrennt
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]		0...60
Lagertemperatur	[°C]		-20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]		95
Schutzart			IP 20
AS-i Kennwerte			
AS-i Version			2.1
AS-i Master Profil			M3
AS-i Zertifikat			61104
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]		557
Gehäuse			Klemmschienengehäuse
Werkstoffe			Aluminium; Stahlblech verzinkt
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Funktion	3 x LED, rot
			3 x LED, grün
			3 x LED, gelb
			Vollgrafik-LCD-Display
Bemerkungen			
Verpackungseinheit			1 Stück

AC1306

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

ControllerE 2Mstr DP RS232

Elektrischer Anschluss

Anschluss