AC2012

AS-Interface Leuchttastermodul

Moduloberteil aktiv,

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



1 Beschriftungsfeld
2 Taste / LED blau
3 Taste / LED blau

CE

Elektrische Daten						
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC				
Stromaufnahme	[mA]	< 55				
Ausgänge						
Elektrische Ausführung		AS-i				
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60				
Schutzart		IP 67				
Zulassungen / Prüfungen						
EMV		EN 50295				
AS-i Kennwerte						
AS-i Profil		S-3.F				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	3				
AS-i ID-Code	[hex]	F				
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3
		Taste	2	1	-	-
		LED	-	-	2	1
Mechanische Daten						
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen				
Werkstoffe		PBT				

AC2012

AS-Interface Leuchttastermodul

Moduloberteil aktiv,

Bemerkungen	
Bemerkungen	Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung. Gehäuse und Taster sind beschriftbar.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG: