DN0213

Schaltverstärker

N600/110VAC/0,08A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DN0200
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



CE

Produktmerkmale		
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Abmessungen	[mm]	75 x 55 x 110
Einsatzbereich		
Applikation		Stromversorgung und Signalauswertung
Elektrische Daten		
Nennspannung AC	[V]	< 110
Nennspannungstoleranz	[%]	10
Nennspannungstoleranz 2	[%]	10
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Hilfsenergie für Sensorik DC	[V]	24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Ausgänge		
Kontaktbelastbarkeit		4 A / 625 VA / 250 V AC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...50
Schutzart		IP 40
Schutzart Klemmen		IP 20
Mechanische Daten		
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Abmessungen	[mm]	75 x 55 x 110
Werkstoffe		Kunststoff

DN0213

Schaltverstärker

N600/110VAC/0,08A

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	LED, grün
	Betrieb	1 x LED, grün

Elektrischer Anschluss
Klemmen: ...4 mm²
Anschluss