E10103

Einbaustecker

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

No scale drawing available

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 600 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...100
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	45,36
Einbaugewinde		1/2" NPT
Werkstoffe		Aluminium eloxiert
Werkstoff Griffkörper		Aluminium, eloxiert
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: Aluminium, eloxiert; Kontakte: vergoldet



E10103

Einbaustecker

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
GN =	grün
WH =	weiß