E10188

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002A02

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC164
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10188

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002A02

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
WH =	weiß