E10194

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG030--S0002E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10217
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		III
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	17 x 8 x 25
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10194

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG030--S0002E03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR



Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BK =	schwarz
BU =	blau