E10195

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG030--S0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		III
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	17 x 8 x 25
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR



E10195

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG030--S0005E03

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BK =	schwarz
BU =	blau