E10298

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0005F03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU transparent
Werkstoff Griffkörper		TPU, transparent
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, antihaftbeschichtet
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10298

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0005F03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BK =	schwarz
BU =	blau