E11652

Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAB031PLS0005H03



Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft			silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei			ja
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]		< 24 AC/DC
Überspannungsschutz			ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]		-20...80
Schutzart			IP 67
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]		255,8
Abmessungen	[mm]		28,5 x 24 x 49
Werkstoffe			PP; FKM
Werkstoff Griffkörper			PP / FPM
Werkstoff Überwurfmutter			Messing, vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen			
Verpackungseinheit			1 Stück

E11652

Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAB031PLS0005H03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PP / FPM; Arretierung: Messing, vernickelt

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN/YE =	grün / gelb