E11195

Einbaubuchse

EDOGH080MSS00,5E08

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11601
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 O-Ring

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Einbaugewinde		PG 9
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E11195

Einbaubuchse

EDOGH080MSS00,5E08

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb