E18055

Einbaustecker

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-Ring

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 600 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...100
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	25,855
Einbaugewinde		1/2" NPT
Werkstoffe		Edelstahl
Werkstoff Griffkörper		Edelstahl
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E18055

Einbaustecker

RSTGB030VAS00.3-03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl; Kontakte: vergoldet



Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
GN =	grün
RD =	rot