E18166

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB030VAS0020E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 300 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...105
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	5238,988
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E18166

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB030VAS0020E03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, grau; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet



Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
GN =	grün
WH =	weiß