E18251

Einbaustecker

RSTGA030ALS00.3-03



1 O-Ring

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	387,821
Einbaugewinde		M20 x 1,5
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E18251

Einbaustecker

RSTGA030ALS00.3-03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
GN =	grün
RD =	rot
WH =	weiß