E20810

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-R3/5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	50
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	50
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	0,001
Gesamtlänge	[mm]	5000
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		◉
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon
Zubehör		
Lieferumfang		E20103