E20827

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-50-V-V-R5



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OBF; ODF; OMF
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	1000
ODF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	4
OMF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	800
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-58...315
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	196
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	5
Gesamtlänge	[mm]	900
Minimaler Biegeradius	[mm]	19
Faseranordnung		◉

E20827

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-50-V-V-R5

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2
	Federringe: 2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück