# E20835

## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M4

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag




| | | |
|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | | |
| Funktionsprinzip | | Reflexlichttaster |
| **Erfassungsbereich** | | |
| Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | | OKF; OUF |
| OKF | | |
| Tastweite Fiberoptik | [mm] | 20 |
| OUF | | |
| Tastweite Fiberoptik | [mm] | 20 |
| **Umgebungsbedingungen** | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -20...80 |
| **Mechanische Daten** | | |
| Ausführung Tastkopf | | gerade |
| Tastkopfgewinde | | M4 |
| Gesamtlänge | [mm] | 600 |
| Minimaler Biegeradius | [mm] | 20 |
| Werkstoffe | | Adapter: ABS |
| Lichtleitfaser-Werkstoff | | Glas |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff | | Aluminium |

# E20835

## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M4

| | |
|---|---|
| Lichtleitermantel-Werkstoff | PVC |

**Bemerkungen**

| | |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |