E20174

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OIF
OIF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	70
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M8
Gesamtlänge	[mm]	1000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Werkstoffe		Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC

E20174

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8/1M

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück