E20244

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/2,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	30
OUF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	30
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M6
Tastkopflänge	[mm]	35
Gesamtlänge	[mm]	2300
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas

E20244

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/2,3M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück