E20246

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/4M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20152
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OIF
OIF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	36
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfgewinde		M8
Gesamtlänge	[mm]	4000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Werkstoffe		Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium

E20246

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-M8/4M

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück