E20350

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/2,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	28
OUF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	28
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M6
Tastkopflänge	[mm]	25
Gesamtlänge	[mm]	2500
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas

E20350

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/2,5M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück