E21106

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	10
OBF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	10
OCF (High Power)		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	160
OO50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	30
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...60
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	33,5
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M4

E21106

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Tastkopflänge	[mm]	23
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	3
Faseranordnung		⦿
Kerndurchmesser	[mm]	0,5
Faserdurchmesser	[mm]	2x 217 x 0,06
Außendurchmesser	[mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 2 x M4
		Zahnscheiben: 2
		Rändelmutter: 1 x M11
Zubehör optional		Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück