E60141

Konfektionierbarer Stecker

SSTGK120--LFKSG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	4,5...30 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...125
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	53,2
Abmessungen	[mm]	26 x 26 x 53
Werkstoffe		Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz
Werkstoff Griffkörper		Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Lötanschluss: ...1 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt



E60141

Konfektionierbarer Stecker

SSTGK120--LFKSG

Anschluss